

ダイヤルデプスゲージ

- ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
- 測定範囲は5mmから240mm（継足使用）。幅広いワークに対応します。

- 測定子、ベースの特注対応もできます。
- ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります（P92参照）。
- リフトレバー（オプション）を装着することが可能です（P49参照）。

■測定範囲：10mm



DM-210

使用用途の広い針状測定子タイプ



DM-211

φ2mmのニードル測定子タイプ



DM-213

鋼球測定子タイプ

・継足はオプション



DM-214


継足の接続で、最大220mmまでの深さ測定が可能

・継足5本付

寸法表

型式	ベース形状 a×b	ベース穴径 φ
DM-210	75×16	2.5
DM-211	75×16	2.5
DM-213	75×16	5.2
DM-214	100×16	5.2

単位:mm



単位:mm

仕様 ※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。


型 式	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	指示誤差 (μm)	測定子形状 (mm)	標準測定子 部品コードNo.	測定力 (N)	質量 (g)	旧型式	標準価格
DM-210	0.01	10	±12	針状	ZS-523	1.4以下	240	DM-204	¥17,100
DM-211	0.01	10	±12	φ2平	ZS-530	1.4以下	240	—	¥17,100
DM-213	0.01	10	±12	φ3.2鋼球	ZS-034	1.4以下	240	—	¥17,100
DM-214	0.01	10(220)	±12	φ3.2鋼球	ZS-034	2.5以下	335	—	¥24,200

■測定範囲：5mm



DM-250

ベース長さ50mmの小形タイプ



単位:mm

仕様

型 式	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	指示誤差 (μm)	測定子形状	標準測定子 部品コードNo.	測定力 (N)	質量 (g)	旧型式	標準価格
DM-250	0.01	5	±10	針状	ZS-518	1.4以下	230	DM-205	¥16,800