

DRB-3 series




特長

- 三相 350 ~ 575VAC 入力対応の DIN レール専用電源
- 高効率
- 選べる端子台：ヨーロッパ端子(ネジタイプ・プッシュインタイプ)
- ピーク電流により、容量性負荷への起動をサポート
- 負荷バランス動作を有効にする並列運転切り替えスイッチ
- 計測・制御安全規格 IEC/EN/UL/CSA61010-1 取得

用途



型名称呼方法



製品仕様書・外観図・取扱説明書・各種データ

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

各種詳細資料は
こちらから

製品概略仕様

モデル	DRB120-**-3-**-		DRB240-**-3-**-		DRB480-**-3-**-			DRB960-**-3-**-		
入力電圧範囲	3相 350 ～ 575VAC									
出力電圧 (VDC)	12	24	24	48	24	48	72	24	48	72
効率(Typ.)Vin: 500VAC	89.1%	91.2%	93.2%	94%	94.9%	95.1%	95.6%	95.1%	95.8%	96.2%
出力電力(定格)	120 W		240W		480W			960W		
出力電力(ピーク1)	144W (連続)		288W (300s)		696W (5s)	710W (5s)	676W (5s)	1411W (5s)	1440W (5s)	1440W (5s)
出力電力(ピーク2)	170.4W (600s)		340.8W (60s)		696W (7s)	710W (7s)	676W (7s)	1411W (7s)	1440W (7s)	1440W (7s)
漏洩電流 Vin:575VAC 60Hz	1mA Max.									
動作周囲温度	-25 ～ +70℃(ディレーティングあり)									
安全規格	IEC/EN/UL/CSA61010-1 IEC/EN/UL/CSA61010-2-201 IEC/EN/UL/CSA62368-1									
耐電圧	I/P-FG: 2.2kVAC I/P-O/P: 3.5kVAC O/P-FG: 1.39kVAC									
サイズ (W×H×D mm) (ブロック端子含まず)	55 × 129 × 124				65 × 129 × 149			100 × 129 × 159		

* 出力電力 (ピーク 1) : 480W モデルはデューティ 30%、960W モデルはデューティ 7%

* 出力電力 (ピーク 2) : 480W モデルはデューティ 15%、960W モデルはデューティ 3.5%