

ミスミ



FSGシリーズ 外形図 詳細図

外形図

(単位: mm)

H: 200~499

H: 500~800




H: 200 ~ 299  
H: 300 ~ 399  
H: 400 ~ 800




H1=47.5  
H1=60  
H1=110

詳細図

(単位: mm)




D部詳細 S=1:2




中板 12,3SPHC  
4-φ11  
W・H600以下曲げ無し  
W・Hのどちらかが601  
以上四方向曲げ

E部詳細



F部詳細



パッキン  
幅 20×厚み 6

サイドハンドル