


自立盤ボックス (穴加工対応品)

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

FJSAシリーズ



架台は付属していません。

基本仕様

板厚	扉	1.6mm	SPHC
	本体	1.6mm	SPHC
	中板	2.3mm	SPHC
サイズ	範囲	単位	
W(幅)	400~1200mm	1mm	
H(高さ)	400~1000mm	1mm	
D(奥行き)	250~400mm	5mm	
Wが800mm以上は両開き			

D≤W, D≤Hの場合のみ製作可能

架台について
☎849ページのFSCBシリーズを別途ご購入ください。

穴加工について
☎856ページ 外形図 **☎844ページ** 穴加工有効寸法 **☎846ページ**

2D Web フリー 穴加工 スチール 粉体
 CAD ボックス サイズ

10台以上は都度見積

3 日日出荷

CAD

納期に関するお断り
 本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
 詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認下さい。

ココが特長 自立盤ボックスもフリーサイズでご提供


- 板厚 1.6mmのフリーサイズ自立盤ボックスです。
 - 穴加工の有無に関わらず最短3日日出荷。^{*1}
 - 下面を除く全ての面にタップ加工可能です。架台は付属していません。
- 架台FSCBシリーズ(☎849ページ)を別途ご注文ください。



Order
注文例

穴加工無し

標準品



下地処理をご注文の場合は塗装記号は不要です。↑

追加加工の詳細は☎857ページよりご案内しております。




Example
使用方法



ボックス上部構造



ボックス下部構造(開口プレート閉状態)



下面開口プレートを取り外した状態

塗装色

粉体塗装



K: クリーム
 近似マンセル値
 2.5Y9/1



G: グレイ
 近似マンセル値
 5Y7/1



E
 近似マンセル値
 5Y8/1

下地処理



NS

※ご購入後に指定色塗装される際はこちらが便利です。
 詳細は☎1108ページ



ご注意

- ・自立盤内に取付ける機器の重量や位置により台風や地震などの際に転倒する恐れがあります。
- ・架台に取付けた上で、所定のアンカーボルトの他にも転倒防止の処理を必要に応じて実施ください。

- *1: 加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。
- *2: Wが871mm以上の場合、両端に貼り付けない部分が生じます。

*板厚2.3mmタイプのFJTAシリーズの詳細はWebにてご確認下さい。


部材

■ハンドル



※キーNo200 2個付属
 MFL-110
 ☎1150ページ


■中板仕様



ボックスの外形寸法より
 W 70mmのマイナス
 H 70mmのマイナス
 *方眼シール貼付^{*2}

■M12アイボルト(ナット・バネ座金、平座金)
 各2個は袋に入れ同梱。

■接地端子(M8)



■中板取付金具



■パッキン

