

ミスミオリジナルタッチパネル対応ケーブル

Webなら機器対応ケーブル多数取扱!!

ミスミ

ミスミオリジナルタッチパネル GX7シリーズ対応ケーブル



ココが特長 ミスミオリジナルタッチパネルGX7用のオプションケーブルです

●有名メーカーのPLCと接続可能なオプションを用意

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

2 日日出荷

結線・緑色ページ

1009



Order
注文例

型番
GTP-GXQ1D-WM

指定長(m)
5

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状		
①Dsub9芯オス⇄miniDIN6芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス miniDIN6芯オス	②Dsub15芯オス⇄miniDIN6芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス miniDIN6芯オス	③Dsub9芯オス⇄miniDIN8芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス miniDIN8芯オス
④Dsub15芯オス⇄miniDIN8芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス miniDIN8芯オス	⑤Dsub9芯オス⇄RJ11モジュラ GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス RJ11	⑥Dsub15芯オス⇄RJ11モジュラ GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス RJ11
⑦Dsub9芯オス⇄Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス Dsub9芯オス	⑧Dsub15芯オス⇄Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス Dsub9芯オス	⑨miniDIN6芯オス⇄Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 miniDIN6芯オス Dsub9芯オス



1本単位

PLC			タッチパネル GX7			インタ	形状	PLCとタッチパネル間の 接続ケーブル(ケーブル)型番	指定長 (m)	¥通常単価	¥基本単価	¥ケーブル単価/m
メーカー/シリーズ	型番	接続方法	コネクタ形状	型番	接続方法	コネクタ形状	フェース					
三菱電機 MELSEC-Q	Q00J Q00H Q00UDH Q00UDEH	CPU直結	ミニDIN 6ピン (メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	①	GTP-GXQ1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	4,370	81
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
三菱電機 MELSEC-FX	FX0 FX1/FX1S/FX1N FX2/FX2N/FX2NC FX3U/FX3UC/FX3G FX3GC/FX3S	CPU直結	ミニDIN 8ピン (メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-422): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-422	③	GTP-GXF1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	4,740	117
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
キーエンス KV	KV Nano KV-700 KV-1000 KV-3000	プロコン ポート 直結	RJ-11 6ピン モジュラ ジャック	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	⑤	GTP-GXK1D- WR-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	2,970	72
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
オムロン SYSMAC CJ1	CJ1G CJ1M	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
オムロン SYSMAC CJ2	CJ2H CJ2M	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
オムロン SYSMAC CS1	CS1G CS1H	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								
オムロン SYSMAC CP1	CP1E CP1H CP1L	内蔵RS- 232C ポート または CP1W- CIF01 (RS- 232C×1 ポート)	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2: 04W/05/ 07W/08 COM2 (RS-232C): 10/12/15	Dsub 9ピン(メス) UNC#4-40	RS-232C	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15 0.1m毎に 指定可	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R								
				PLCP-GX7-12-DC-R								
				PLCP-GX7-15-DC-R								
				PLCP-GX7-05-DC-R								

WEBでご確認
お願いします。