

ミスミ MISUMI C-VALUE XAC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

XACシリーズ超硬スクエアエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4 FLUTES/SHORT TYPE-

XAC-PEM4S



ピンカド

図1





図2



材質	MG 超硬 TiAlN
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	铸铁 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC						
○	◎		○	○	○		○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
XAC-PEM4S	2	6	40	4	1	1,220	1,154	1,099	1,033
	3	8	45	6	1	1,240	1,174	1,119	1,054
	4	11	45	6	1	1,300	1,234	1,169	1,103
	5	13	50	6	1	1,360	1,294	1,228	1,152
	6	13	50	6	2	1,460	1,383	1,317	1,240
	8	19	60	8	2	2,150	2,040	1,931	1,832
	10	22	70	10	2	2,970	2,827	2,673	2,530
	12	26	75	12	2	3,580	3,404	3,218	3,042
	14	26	85	14	2	6,300	5,981	5,673	5,354
	16	32	100	16	2	9,970	9,475	8,970	8,475
20	38	105	20	2	14,720	13,984	13,247	12,511	



Order 注文例

XAC-PEM4S 10

型番 刃径(D)

切削条件 P.321



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

関連商品



不等リードエンドミル P.101~102



エキストラロングタイプ P.39~42

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ロングネック



ラジアス



ロングネック



テーパ



テーパ

- 関連備品
- 一般鋼
  - 高硬度鋼
  - SUS-チタン
  - アルミ-銅
  - 樹脂
  - グラファイト

被削材