


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ -2 FLUTES/REGULAR TYPE-

TSC-BEM2R



材質	MG 超硬	TS	
仕様	レギュラー	30°	再研磨

先端R	公差
0.2~2.5	±0.005
3~6	+0.003 -0.007
8	±0.01

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○	○	○	○

○=最適 ○=適

1本単位

型番	先端R	シャンク径d	シャンク径d	刃長ℓ	刃径D	全長L	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-BEM2R	0.2	—	4	1.5	0.4	50	1	1,820	1,732	1,677	1,546
	0.3	—	4	1.8	0.6	50	1	1,740	1,652	1,598	1,477
	0.4	—	4	2.4	0.8	50	1	1,740	1,652	1,598	1,477
	0.5	—	4	3	1	50	1	1,360	1,294	1,250	1,152
	0.5	6	6	3	1	50	1	1,790	1,702	1,647	1,527
	0.6	—	4	3.6	1.2	50	1	1,960	1,861	1,807	1,664
	0.75	—	4	4.5	1.5	50	1	1,670	1,582	1,538	1,417
	1	—	4	6	2	50	1	1,210	1,155	1,111	1,034
	1	6	6	6	2	50	1	1,590	1,513	1,458	1,349
	1.25	—	4	6	2.5	50	1	1,850	1,762	1,697	1,576
1.5	—	4	8	3	60	1	1,570	1,493	1,449	1,339	
1.5	6	6	8	3	60	1	1,570	1,493	1,449	1,339	
2	—	6	8	4	70	1	1,690	1,602	1,558	1,438	
2.5	—	6	12	5	80	1	2,020	1,921	1,855	1,713	
3	—	6	12	6	90	2	2,140	2,030	1,964	1,822	
4	—	8	15	8	100	2	3,810	3,623	3,503	3,239	
5	—	10	18	10	100	2	4,140	3,931	3,810	3,514	
6	—	12	22	12	110	2	6,870	6,529	6,320	5,837	
8	—	16	30	16	140	2	23,510	22,335	21,629	19,981	

① シャンク径 (d) が青色文字で表記されている規格は先端 (R) とシャンク径 (d) をご指定ください。



Order  
注文例

TSC-BEM2R 1

型番 先端 (R)

TSC-BEM2R 1 -6

型番 先端 (R) シャンク径 (d)



Delivery  
出荷日




在庫品

巻末-3

② ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

③ 当ページ商品は以下の追加加工サービスが追加でご利用になります。

④ 首逃がし追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

TSC-BEM2R

先端R	首下長ℓ <sub>1</sub> 1mm単位指定	刃長ℓ		¥/1コード	
		SN	SNR 1mm単位指定	SN	SNR
3	17~62	12	5~12	1,150	2,590
4	20~65	15	5~15	1,150	2,590
5	23~68	18	5~18	1,150	2,590
6	27~72	22	5~22	1,420	3,000
8	35~80	30	5~30	1,420	3,000

1本単位



SN-TSC-BEM2R 3-17-12

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ<sub>1</sub>) 刃長 (ℓ)

SNR-TSC-BEM2R 3-17-12

追加加工型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ<sub>1</sub>) 刃長 (ℓ)



出荷日 3 日日出荷

⑤ ストック不可

- ④ 対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ⑤ 左記追加加工に数量スライド価格がございません。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



追加加工

ボール



ボール



ボール



ボール



ボール



ボール



関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材