

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS FOR SHRINK FIT

TSCシリーズ超硬ラジラスエンドミル(焼ばめホルダ用)

● 3/4枚刃・45°ネジレ/スタブタイプ -3/4 FLUTES・45°HELIX/STUB TYPE-

TSC-SH-CR-HEM3B (3枚刃)



TSC-SH-CR-HEM4B (4枚刃)



図1





図2



3枚刃



4枚刃

材質	<b>MG</b> 超硬	<b>TS</b>	
仕様	スタブ	45°	焼ばめ対応

一般鋼 (S45C~SS55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		
◎	◎	○			◎	○					

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	ラジラス R		刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	把持部長 L1	図	¥通常単価 1~4本	
	刃径 D							TSC-SH-CR-HEM3B	TSC-SH-CR-HEM4B
TSC-SH-CR-HEM3B (3枚刃)	3	0.5	4.5	40	6	27	1	4,490	3,720
	4	0.3 0.5	6	40	6	27	1	4,660	4,070
	6	0.3 0.5	9	40	6	31	2	5,190	4,230
TSC-SH-CR-HEM4B (4枚刃)	8	0.3 0.5 1	12	50	8	26	2	6,090	5,700
	10	0.3 0.5 1	15	60	10	26	2	8,230	6,630
	12	0.5 1	18	65	12	32	2	9,970	8,760



Order 注文例

TSC-SH-CR-HEM3B 10 - R1  
型番 刃径 (D) ラジラス (R)

切削条件 P.328



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	5%	8%	15%	

お見積り

EJが特長!

- 焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計されております。
- 完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコートの改良により、調質鋼・高硬度鋼に加え、炭素鋼等の生材加工においても、優れた耐久性を発揮します。
- 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
- 30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア

多機能スクエア

スクエア

ハイヘリカル

スクエア

ラフィング

ロングネック

追加加工

ボール

ボール

ロングネック

ラジラス

ラジラス

ロングネック

テーパ

テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

被削材 アルミ・銅

樹脂

グラファイト