



# T形 TLANR/L

使用インサート形状  
LNMX□□□□□□

ネガ  
スクリーオン式



本図は右勝手 (R) を示す

ホルダ形番	在庫		寸法 (mm)								使用インサート	使用インサート 掲載頁
	R	L	h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	α	β		
TLANR/L1616H12	●	●	16	16	100	20	16	20	-6°	-6°	LNMX1204□□□R/L	4-40
TLANR/L1616M12S	●	●	16	16	150	20	16	20	-6°	-6°		
TLANR/L2020K12	●	●	20	20	125	20	20	25	-6°	-6°		
TLANR/L2525M12	●	●	25	25	150	20	25	30	-6°	-6°		
TLANR/L2020K16	●	●	20	20	125	25	20	25	-6°	-6°	LNMX1606□□□R/L	4-40
TLANR/L2525M16	●	●	25	25	150	25	25	30	-6°	-6°		
TLANR/L3232P16	●	●	32	32	170	35	32	37	-6°	-6°		
TLANR/L4040R16	●	●	40	40	200	35	40	47	-6°	-6°	LNMX2410□□□R/L	4-40
TLANR/L3232P24	●	●	32	32	170	35	32	38	-6°	-6°		
TLANR/L4040R24	●	●	40	40	200	40	40	47	-6°	-6°		
TLANR/L5050S24	●	●	50	50	250	40	50	57	-6°	-6°		


4

外径用TACバイト

# T形 TLBNR/L

使用インサート形状  
LNMX2410□□

ネガ  
スクリーオン式





本図は右勝手 (R) を示す

ホルダ形番	在庫		寸法 (mm)								使用インサート	使用インサート 掲載頁
	R	L	h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	α	β		
TLBNR/L4040R24	●	●	40	40	200	35	40	35	-7.4°	-4.3°	LNMX2410□□□R/L	4-40

# T形 TLFNR/L

使用インサート形状  
LNMX1606□□

ネガ  
スクリーオン式



本図は右勝手 (R) を示す

ホルダ形番	在庫		寸法 (mm)								使用インサート	使用インサート 掲載頁
	R	L	h	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	f	α	β		
TLFNR/L2525M16	●	●	25	25	150	20	25	30	-6°	-6°	LNMX1606□□□L/R	4-40
TLFNR/L3232P16	●	●	32	32	170	20	32	37	-6°	-6°		

(注) 右勝手のホルダ (TLFNR □□-) には左勝手のインサート (L) を、左勝手のホルダ (TLFNL □□-) には右勝手のインサート (R) を使用します。

製品在庫 ●:在庫形番

関連事項

TAC工具部品  
(14-1~)

4-39