

ビーハ ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー

スリムテクノロジー




ハンドルの柄の端にドライバー形状が、シンボル化されていますので、容易に見分けがつきます。



ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス

- 配電盤内部等の端子の細い穴に容易にアクセスできます。
- 高品質の絶縁材がドライバーブレードに直接、成形されていますので高い安全性を保証致します。




先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。



AC 1000V
IEC 60900:2004

絶縁工具をご使用の場合、
各国の電気用品安全法を遵守のもとにご利用下さい。



ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁ドライバー

- AC1000V又はDC1500Vまでの通電状態でも安全に使用できるように製造されています。
- すべての絶縁ドライバーはIEC 60900:2004の基準に従って、10,000Vの水浴槽にて個々にテストされています。
- 安全規格のGSマーク付です。

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス



NEW
3211

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス プラスドライバー

AC1000Vまでの絶縁。絶縁検査済、GSマーク付。

ブレード部：高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。

ハンドル部：エルゴノミックビーハ・ソフトフィニッシュ®、マルチコンポーネントハンドル。

型番	+	—	—	—	—	価格
3211 PH1	PH1	80	191	30	10	¥1,740
3211 PH2	PH2	100	218	36	10	¥2,320



NEW
3201

ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムフィックス マイナスドライバー

AC1000Vまでの絶縁。絶縁検査済、GSマーク付。

ブレード部：高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。

型番	①	—	—	—	—	価格
3201S35	3.5	100	0.6	204	23	¥1,300
3201S40	4.0	100	0.8	211	30	¥1,560
3201S55	5.5	125	1.0	243	36	¥1,880
3201S65	6.5	150	1.2	268	36	¥2,440

絶縁ドライバー (プラス・ソフトフィニッシュ®)



321N

ソフトフィニッシュ®ハンドルのプラスねじ用絶縁ドライバー。IEC 60900:2004に従い、AC1000Vまでの絶縁。製品は各々テストされています。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

型番	+	—	—	—	—	価格
321N006	0	60	164	23	36	¥ 940
321N108	1	80	191	30	61	¥1,100
321N210	2	100	218	36	104	¥1,350
321N315	3	150	268	41	171	¥1,740
321N420	4	200	318	41	257	¥2,450

絶縁ドライバー (マイナス・ソフトフィニッシュ®)



320N

ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスねじ用絶縁ドライバー。IEC 60900:2004に従い、AC1000Vまでの絶縁。製品は各々テストされています。絶縁材はブレードに直接成形されています。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。

型番	①	—	—	—	—	価格
320N2006	2.0	60	0.4	164	23	¥ 820
320N2507	2.5	75	0.4	179	23	¥ 800
320N3010	3.0	100	0.5	204	23	¥ 800
320N3510	3.5	100	0.6	204	23	¥ 850
320N4010	4.0	100	0.8	211	30	¥1,020
320N4512	4.5	125	1.0	236	30	¥1,110
320N5512	5.5	125	1.0	243	36	¥1,270
320N5517	5.5	175	1.0	293	36	¥1,440
320N6015	6.0	150	1.2	268	36	¥1,360
320N6515	6.5	150	1.2	268	36	¥1,450
320N8017	8.0	175	1.2	299	41	¥1,740
320N1020	10.0	200	1.6	324	41	¥2,190