


外観／動作特性／外形寸法図

(単位: mm)

ローラプランジャ形



形番	SL1-A□□□
動作に必要な力O.F.	(N最大) 11.8
もどりの力R.F.	(N最小) 4.9
動作までの動きP.T.	(mm最大) 1.5
動作後の動きO.T.	(mm最小) 3
応差の動きM.D.	(mm最大) 0.1
動作位置O.P.	(mm) 31.4±0.8




※指示のない寸法公差は±0.4です。

ブーツシールローラプランジャ形



形番	SL1-B□□□
動作に必要な力O.F.	(N最大) 11.8
もどりの力R.F.	(N最小) 4.9
動作までの動きP.T.	(mm最大) 1.5
動作後の動きO.T.	(mm最小) 3
応差の動きM.D.	(mm最大) 0.1
動作位置O.P.	(mm) 41.4±0.8




※指示のない寸法公差は±0.4です。

クロスローラプランジャ形



形番	SL1-D□□□
動作に必要な力O.F.	(N最大) 11.8
もどりの力R.F.	(N最小) 4.9
動作までの動きP.T.	(mm最大) 1.5
動作後の動きO.T.	(mm最小) 3
応差の動きM.D.	(mm最大) 0.1
動作位置O.P.	(mm) 31.4±0.8



※指示のない寸法公差は±0.4です。