


インパクト用

12.7

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

差込角
12.7 mm
1/2"



NE40-150


■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE40-	075 ~ 300
ピン		P3020S
Oリング		RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)

差込角
12.7 mm
1/2"

NEW



NE44-150

■ピン・Oリング適応表

製品番号	NE44-	075 ~ 300
ピン		P3020S
Oリング		RP20S

※ビニール袋入り (10 個入)


インパクト用エクステンションバー

IMPACT EXTENSION BAR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L ₂	L	d				
NE40-075	12.7	25	17	61	75	13.0	5	6	140	¥2,465
NE40-100	12.7	25	17	86	100	13.0	5	6	160	¥2,625
NE40-125	12.7	25	17	111	125	13.0	5	6	190	¥2,700
NE40-150	12.7	25	17	136	150	13.0	5	6	215	¥2,990
NE40-200	12.7	25	17	186	200	16.5	5	6	345	¥3,260
NE40-250	12.7	25	17	236	250	16.5	5	6	425	¥3,485
NE40-300	12.7	25	17	286	300	16.5	5	1	530	¥4,130



※本製品は特許登録済みです。
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。
※その他特殊形状・仕様のインパクト用エクステンションバーの製作も承っております。お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



エクステンションバー (ボールタイプ)

EXTENSION BAR (BALL TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	L ₁	L ₂	L	d				
NE44-075	12.7	25	17	61	75	13.0	5	6	140	¥2,500
NE44-100	12.7	25	17	86	100	13.0	5	6	160	¥2,600
NE44-125	12.7	25	17	111	125	13.0	5	6	190	¥2,700
NE44-150	12.7	25	17	136	150	13.0	5	6	215	¥3,000
NE44-200	12.7	25	17	186	200	16.5	5	6	345	¥3,300
NE44-250	12.7	25	17	236	250	16.5	5	6	425	¥3,500
NE44-300	12.7	25	17	286	300	16.5	5	1	530	¥4,200

※本製品は特許登録済みです。

