

RTD

シグナル式
トルクドライバ

負荷方向

RoHS
指令対応

締付作業用

空転式

プリセット形

目盛付

ISO6789:2003

量産からメンテナンスまで広範囲に仕えるオーバートルクのない
空転式トルクドライバ。東日独自のトグル機構でゲイン調整も容易。

精度±3%

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	質量 約 g	価格 円
	最小～最大	1 目盛			
RTD15CN	cN・m 2 ～ 15	cN・m 0.1	101	50	15,000
RTD30CN	4 ～ 30	0.2			
RTD60CN	10 ～ 60	0.5	109	80	15,400
RTD120CN	20 ～ 120	1	132	160	15,600
RTD260CN	60 ～ 260	2	149	270	17,100
RTD500CN	100 ～ 500	5	155	320	20,600

注1 RTD500CNには補助締具が接続できますが別売となります。
注2 ビットは別売です。P15を参照してください。
付属品 プリセットフォックスパナ (260CN、500CNのみ付属)
樹脂グリップ (オレンジ色: 120CN、260CNのみ付属)

LTD

シグナル式
トルクドライバ

負荷方向

RoHS
指令対応

締付作業用

非空転式

プリセット形

目盛付

ISO6789:2003

RTDの非空転式。東日独自のトグル機構でゲイン調整も容易。
センサーや電子部品の組み立てに最適。

精度±3%

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	質量 約 g	価格 円
	最小～最大	1 目盛			
LTD15CN	cN・m 2 ～ 15	cN・m 0.1	101	50	13,500
LTD30CN	4 ～ 30	0.2			
LTD60CN	10 ～ 60	0.5	109	80	14,000
LTD120CN	20 ～ 120	1	132	160	14,100
LTD260CN	60 ～ 260	2	149	270	15,400
LTD500CN	100 ～ 500	5	155	320	18,900
LTD1000CN	200 ～ 1000		183	580	24,500
LTD2000CN2	400 ～ 2000		247	1150	63,000

注1 LTD500CN、1000CNには補助締具が接続できますが別売となります。
注2 ビット・ソケットは別売です。P15・P45を参照してください。
注3 LTD2000CN2の先端部は、角ドライブ (9.53mm) になっています。
注4 ロック機構はLTD15CN～500CNのみ付いています。
付属品 プリセットフォックスパナ (260CN～2000CN2まで付属) 補助締具 (2000CN2のみ付属)
樹脂グリップ (灰色: 120CN、260CNのみ付属)

RNTD

シグナル式
トルクドライバ

負荷方向

RoHS
指令対応

締付作業用

空転式

単能形

目盛なし

ISO6789:2003

RTDの単能形。設定トルクで空転し、オーバートルク防止。
東日独自のトグル機構を搭載。
RNTD型は単能形です。トルクセットを行ってからご使用ください。

精度±3%

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	質量 約 g	価格 円
	最小～最大				
RNTD15CN	cN・m 5 ～ 15		94	70	10,500
RNTD30CN	10 ～ 30				
RNTD60CN	20 ～ 60		109	110	12,100
RNTD120CN	40 ～ 120				
RNTD260CN	100 ～ 260		110	180	12,600
RNTD500CN	200 ～ 500		119	270	15,200

注1 トルク調整棒は付属していません。P11よりお選びください。
注2 ビットは別売です。P15を参照してください。

注意●このトルクドライバのトルク値はトルクドライブバスターによって合わせる必要があります。
●テストのないお客様は、必ず使用するトルク(セットトルク)をご指示ください。
●セットトルクのご指定がない場合には、校正証明書は添付されません。

〈御用命上の注意事項〉
必ず本体の形式、トルク値をご明示ください。
例 RNTD60CN × トルクフリー
RNTD120CN × 100cN・m
付属品 補助ハンドル (500CNのみ)
樹脂グリップ (黒色: 120CN、260CNのみ)

新品注文時、トルク設定は無料です。

NTD

シグナル式
トルクドライバ

負荷方向

RoHS
指令対応

締付作業用

非空転式

単能形

目盛なし

ISO6789:2003

LTDの単能形 (RNTDの非空転式)。東日独自のトグル機構を搭載。
空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
NTD型は単能形です。トルクセットを行ってからご使用ください。

精度±3%

型 式	トルク調整範囲		全長約 mm	質量 約 g	価格 円
	最小～最大				
NTD15CN	cN・m 5 ～ 15		94	70	9,650
NTD30CN	10 ～ 30				
NTD60CN	20 ～ 60		109	110	10,500
NTD120CN	40 ～ 120				
NTD260CN	100 ～ 260		110	180	11,700
NTD500CN	200 ～ 500		119	270	14,300
NTD1000CN	400 ～ 1000		155	550	20,700

注1 トルク調整棒は付属していません。P11よりお選びください。
注2 ビットは別売です。P15を参照してください。
注3 製品ご購入時のトルクセットは無料です。

注意●このトルクドライバのトルク値はトルクドライブバスターによって合わせる必要があります。
●テストのないお客様は、必ず使用するトルク(セットトルク)をご指示ください。
●セットトルクのご指定がない場合には、校正証明書は添付されません。

〈御用命上の注意事項〉
必ず本体の形式、トルク値をご明示ください。
例: NTD60CN × トルクフリー
NTD120CN × 100cN・m
付属品 補助ハンドル (500CN、1000CNのみ)
樹脂グリップ (緑色: 120CN、260CNのみ)

新品注文時、トルク設定は無料です。



交換ビット P.15
手動用補助機器 P.50

フリーコール受付時間
土・日・祝祭日を除く 8:30～17:15



0120-169-121