

モンキ
レンチ類

電材・管材
カッター類

ラチェット
レンチ類

トルク
レンチ類

各種
プライヤ類

ステンレス
ミニ
シリーズ類

三枚合わせ
ミニ
プライヤ
シリーズ類

ペンチ
(刃物)類

スパナ・
メガネ
レンチ類

ソケット
レンチ類

絶縁
ソケット類

ドライバー・
六角棒
レンチ類

プーラー・
クランプ類

その他

セーフティ
コード類

電動ドリル用
先端工具類

インパクト
レンチ用
ソケット類

リベッター・
リベット・
ナット類

ダイヤモンド
ホイール類

六角シャンク
ドリル類

EDS 電動ドリル用 ソケット ロングタイプ




EDS-17以上

- ソケット部の奥行寸法は100mm(EDS-14L以下)、110mm(EDS-17L以上)と超ロングタイプです



EDS-21L



■材質:SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	d (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
EDS-10L	2,200	10	143	100	14.5	15	10	85	75	195×35	220158
EDS-12L	2,240	12	〃	〃	17.5	20	12	95	〃	〃	220202
EDS-13L	2,340	13	〃	〃	17.9	〃	12.5	100	〃	〃	223142
EDS-14L	2,340	14	〃	〃	19.5	〃	13.5	115	〃	〃	223159
EDS-17L	2,450	17	153	110	23.5	30	17	160	〃	205×35	220219
EDS-19L	2,600	19	〃	〃	26	〃	19	180	〃	〃	220226
EDS-21L	2,790	21	〃	〃	28.5	〃	21	210	〃	〃	220233
EDS-22L	2,870	22	〃	〃	29.5	〃	22	220	〃	〃	220240
EDS-24L	3,480	24	〃	〃	32.8	〃	23.5	315	〃	〃	220257


ESS 電動ドリル用 12角ソケット ロングタイプ



- パツ!と入って使いやすい12角サーフェイス
- ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです



ESS-21L



■材質:SCM435

製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S (mm)	D (mm)	d (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
ESS-17L	2,450	17	23.5	17	160	75	205×35	223814
ESS-19L	2,600	19	26	19	180	〃	〃	223821
ESS-21L	2,790	21	28.5	21	210	〃	〃	223838

ESL 電動ドリル用 軽天ソケット





ESL-193・ESL-213

- 長い・軽い・足場不要で電材・管材・ダクト工事等の各種金具の着脱に最適です
- パツ!と入って使いやすい12角サーフェイス
- ESL-213はロングフォームタイプでの単管シングル締め最適です



ESL-177






■材質:SCM435



製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	d (mm)	⌀ (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
ESL-173	5,250	17	300	255	23.5	18	17.1	190	47	350×35	896643
ESL-175	5,790	〃	500	455	〃	〃	〃	280	〃	550×35	896650
ESL-177	6,290	〃	700	655	〃	〃	〃	370	〃	750×35	896667
ESL-193	5,580	19	300	255	24.8	17	18	205	75	350×35	897053
ESL-213	6,080	21	〃	〃	27.3	〃	〃	215	〃	〃	897060

ロングタイプはこんな時に便利

必要なが
奥行きが
作業に



長いと
作業に
便利な



※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。 ※品名の横には、機能・特長を表すアイコンを表記しています。アイコンの意味は巻頭ページをご覧ください。