



TF-6,6S

バケット式	フロート式	ディスク式	ペローズ式
バイメタル式	ウエハー式	バイパス機能	ステンレス
コネクター型	横→横	下↑上	上↓下



TF-6



TF-6S

■ 特 長

1. 主要部品がすべてカバーに取付けられている為、本体を配管から外す事なく、メンテナンスが容易です。
2. ペローズ式の空気抜弁を内蔵の為、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮します。
3. バルブシートが常に水封される為、蒸気損失がなく省エネ設計です。
4. 作動はフロートの浮力によるものですから、入口圧力の変動や背圧に影響される事なく安定した作動をし、ドレン回収には最適なスチームトラップです。
5. TF-6において2通りの配管方向が選択でき、又TF-6Sにおいてインライン配管が可能です。
6. 一般工業用エアーヒーター・熱交換器等に最適です。

■ 仕 様

適用流体		蒸気ドレン
最高圧力		0.88MPa ※
最高温度		飽和蒸気温度
材質	本体	ねずみ鋳鉄
	弁体・弁座	ステンレス鋼
	フ　ロ　ー　ト	ステンレス鋼
接　　続		JIS Rc

※ 0.21MPa、0.52MPa、1.23MPa用も製作いたします。

■ 寸法及び質量

●TF-6型

呼び径	B	C	H	K	M	N	プラグ	質量(kg)
20A	130	124	164	9.5	76	86	NPT $\frac{1}{4}$	4.3
25A	130	124	164	9.5	76	86	NPT $\frac{1}{4}$	3.8
32A	148	117	206	—	76	95	NPT $\frac{3}{8}$	5.0
40A	189	146	214	—	106	95	NPT $\frac{1}{2}$	8.5
50A	248	194	295	—	152	127	NPT $\frac{1}{2}$	18.2

●TF-6S型

呼び径	B	C	H	N	E	質量(kg)
15A	140	127	165	94	65	4.4
20A	140	127	165	94	65	4.4
25A	140	127	165	94	65	4.4

