

NPG型 ϕ 100 125

● 自在車


☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー


G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKV-type
SILENT-type
OTHER



NPG-125SUE-1



取付方法 プレート式



主な使用例

- ☑ 平台車
- ☑ 手押し台車
- ☑ サーバラック
- ☑ ロールボックスパレット
- ☑ 牽引台車
- ☑ オフィスチェア
- ☑ 機械装置
- ☑ 複写機
- ☑ 家具
- ☑ 商品陳列棚
- ☑ 冷凍ショーケース
- ☑ その他

*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **NPG** | - | **125** | **SUE** | - | **1**
 金具 | 車輪径 | 車輪 | 基準荷重

▼ 併用できる 固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 (daN(kgf))	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	NPG-100SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	165(~140)	100×58	82×40	8.8	35(~59)	85(~110)
	20(20.4)		165(~147)		35(~54)				85(~105)	
	30(30.6)		165(~150)		35(~51)				85(~102)	
125	NPG-125SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	186(~159)	100×58	82×40	8.8	42(~68)	105(~131)
	20(20.4)		186(~166)		42(~63)				105(~126)	
	30(30.6)		186(~170)		42(~59)				105(~123)	

* []内の数値は荷重限度時の値

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



SUE
 ホイル:ナイロン
 車輪:帯電防止ウレタン(B入)