

GAGD

偏心を最適化



スムーズな方向転換で軌道のズレを抑制


キャスターの偏心が原因の一時停止を防ぐために、ダブルスラストベ어링構造でスムーズな旋回を実現しました。

ダブルスラストベ어링構造

双輪仕様



偏心の最適化



※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GAGD-75-ASF	HUD	75	250	30x2	123	112x112	92x92	9	30
GAGD-100-ASF		100	310		150				
GAGD-125-ASF	NUD	125	440	35x2	175	145x145	120x120	11	33
GAGD-150-ASF		150	630	40x2	200				35

車輪種類



HUD

ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(A95)

NUD※

ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(A95)

※NUD (ブルコラン) はオプションとなるため、納品までお時間を頂く場合がございます。

GAAD

自動整列構造

製品の詳細は動画で!



180度スイッチバック時の旋回半径を最小化


旋回半径の異なる2つの回転軸により、直進からの180度旋回時に回転軸を自動整列させ、横振れを最小化することができます。

自動整列構造で、180度旋回時の軌道離脱を防止。



GAAD

一般キャスター



※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GAAD-75-ASF	HUD	75	250	30x2	130	112x112	92x92	9	10~30
GAAD-100-ASF		100	310		160				
GAAD-125-ASF	NUD	125	440	35x2	190	145x145	120x120	11	15~33
GAAD-150-ASF		150	630	40x2	215				15~35

車輪種類



HUD

ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(A95)

NUD※

ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(A95)

※NUD (ブルコラン) はオプションとなるため、納品までお時間を頂く場合がございます。