

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Solderless Terminal

裸圧着端子(棒形)



T-TC1.25-11



特長 ●接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途 ●軟銅のより線、または単線の電線の接続に。
仕様 ●棒状
材質 ●端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
製造国 ●日本

発注単位1パック

(価格改定日 19.01) トラスコ中山株式会社 [921129]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	電線適合範囲			スタッド径 (mm)	全長 (mm)	内寸 (mm)	F (mm)	パック入数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				単線mm	より線 (mm ²)	AWG							
856-3596	T-TC1.25-11	¥643	¥750	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	1.9	17.5	1.7	11	45	40	163(165)
856-3597	T-TC1.25-16	¥643	¥750	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	1.9	22	1.7	16	25	30	62(107)
856-3598	T-TC2-11	¥643	¥750	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	1.9	17.5	2.3	11	30	30	63(76)
856-3599	T-TC2-16	¥643	¥750	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	1.9	22	2.3	16	20	30	56(156)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Insulated Pin Terminal

環境配慮型絶縁被覆付圧着端子(棒形)



T-TMEXTC1.25-16 (赤)



T-TMEXTC2-16 (青)

特長 ●舌部形状が棒状(丸棒)になっており、機器内にきっちり納まります。
●ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途 ●差込型端子台・スイッチなどに。
仕様 ●定格電圧:600V ●使用温度範囲:-40℃~120℃
材質 ●端子:無酸素銅(電気すずメッキ) ●スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
●絶縁体:ポリカーボネート
製造国 ●日本

発注単位1パック



トラスコ中山株式会社 [921129]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	電線適合範囲		色	全長 (mm)	内寸 (mm)	パック入数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				より線 (mm ²)	AWG						
125-6716	T-TMEXTC1.25-16	¥643	¥750	0.30~1.65	22-16	赤	27.5	4.1	20	30	811(117)
125-6717	T-TMEXTC2-16	¥643	¥750	1.04~2.63	16-14	青	27.5	4.5	20	30	645(90)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Solderless Terminal with Insulation cap

絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)



T-TC2-13.5V-STC (緑透明)



T-TC5.5-21ST-C (黄透明)

特長 ●裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
●軟銅のより線または、単線の電線を接続するために。
仕様 ●棒状・単線対応タイプ
材質 ●端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
●絶縁体:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

発注単位1パック

(価格改定日 19.01) トラスコ中山株式会社 [921129]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	電線適合範囲			色	全長 (mm)	内寸 (mm)	パック入数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				単線mm	より線 (mm ²)	AWG						
789-8533	T-TC2-13.5V-STC	¥643	¥750	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	緑透明	22	2.3	10	15	669(127)
789-8541	T-TC5.5-21ST-C	¥643	¥750	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	黄透明	32.5	3.4	10	25	293(88)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Insulated Vinyl Pin Terminal

絶縁被覆付ピン圧着端子

New



EV18-P47B-Q (赤)



EV14-P47B-Q (青)



EV10-P55-QYY (黄)

特長 ●接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
●ビニールの絶縁被覆付きです。
用途 ●電線の接続に。
仕様 ●最高使用温度:105℃ ●定格電圧:600V
材質 ●本体:銅 ●被覆:ビニール
製造国 ●メキシコ

発注単位1袋

ストロングホールド [780073]

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	電線適合範囲		色	全長 (mm)	内寸 (mm)	B (mm)	C (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				より線 (mm ²)	AWG									
★250-2884	EV18-P47B-Q	¥657	オープン	0.5~1.0	22~18	赤	24.6	3.8	1.8	12.4	25	10	22.67	-
★250-2885	EV14-P47B-Q	¥729	オープン	1.5~2.5	16~14	青	24.6	4.3	1.8	12.4	25	10	31.75	-
★250-2886	EV10-P55-QYY	¥771	オープン	4.0~6.0	12~10	黄	27.9	6.35	2.5	14.0	25	10	56.69	-



Insulated Vinyl Female Bullet Disconnect

絶縁被覆付ギボシ端子(メス型)

New



EBV18-4B-Q (赤)



EBV14-4B-Q (青)

特長 ●ビニールで絶縁されたメス型のギボシ端子です。
用途 ●電線の接続に。
材質 ●本体:銅 ●被覆:ビニール
製造国 ●台湾

発注単位1袋

ストロングホールド [780073]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	電線適合範囲			色	全長 (mm)	適応オスギボシサイズ (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				より線 (mm ²)	AWG								
★249-7969	EBV18-4B-Q	¥686	オープン	0.5~1.5	22~16	赤	3.9	21.5	3.9	25	400	23.81	-
★249-7966	EBV14-4B-Q	¥743	オープン	1.5~2.5	16~14	青	3.9	21.5	3.9	25	400	24.94	-