

スチール



SK


TYRE SIZE : 65~150mm

中軽荷重 プレート固定式 Sシリーズ


GOLD CASTER®




SK-150RB



SK-100



SK-65・75



SK-125・150

同タイプのステンレスモデルは50ページにあります。

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪	ベアリング	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸 径
65	SK-65 R	ゴム		50 kg	85	55×28	70×47	8.8	8
	SK-65 N	ナイロン		70 kg					
	SK-65 U	ウレタン							
	SK-65 UB	ウレタン	○						
75	SK-75 R	ゴム		60 kg	93	55×28	70×47	8.8	8
	SK-75 N	ナイロン		80 kg					
	SK-75 U	ウレタン							
	SK-75 UB	ウレタン	○						
100	SK-100 R	ゴム		120 kg	132	80×45 (90×50)	110×78	11.0	12
	SK-100 RB	ゴム	○						
	SK-100 RNB	ゴム (樹脂ホイール)	○						
	SK-100 N	ナイロン							
	SK-100 NB	ナイロン	○						
	SK-100 UB	ウレタン	○						
125	SK-125 R	ゴム		150 kg	168	100×56 (112×53)	140×94	11.0	12
	SK-125 RB	ゴム	○						
	SK-125 RNB	ゴム (樹脂ホイール)	○						
	SK-125 N	ナイロン							
	SK-125 NB	ナイロン	○						
	SK-125 UB	ウレタン	○						
150	SK-150 R	ゴム		160 kg	190	100×56 (112×53)	140×94	11.0	12
	SK-150 RB	ゴム	○						
	SK-150 RNB	ゴム (樹脂ホイール)	○						
	SK-150 N	ナイロン							
	SK-150 NB	ナイロン	○						
	SK-150 UB	ウレタン	○						

●車輪の種類はP149・150をご覧ください。