

ケーブルキャリア

— 一般FA用シリーズ・アッパーカバー全密閉タイプ・収納物最大直径42mm —

選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例


①型式 ②リンク数 ③取付金具
45C.50.100 - 50 - 45C.50.12PZ

■収納物最大径42mmシリーズ



本体	取付金具
材質	材質
PA6 (ナイロン6)	PA6 (ナイロン6)

④ 金具は始端と終端に1個ずつ付属します。




キャリアの長さ $L = S/2 + \pi R + K$ (取付余裕値)

$K = 0 + (2 \sim 3) \times 67$


(*) Kは固定端がストロークの中央から離れる距離です。



断面図



取付関係図



①型式	②リンク数 指定1リンク単位	③取付金具	曲げ 半径	本体寸法 C	取付寸法 P2	H1	①型式	②リンク数 指定1リンク単位	③取付金具	曲げ 半径	本体寸法 C	取付寸法 P2	H1
45C.50.100	5~100	45C.50.12PZ	100	50	67	200	45C.150.100	5~100	45C.150.12PZ	100	150	167	200
45C.50.125			125			250	45C.150.125			125			250
45C.50.150			150			300	45C.150.150			150			300
45C.50.200			200			400	45C.150.200			200			400
45C.50.250			250			500	45C.150.250			250			500
45C.50.300			300			600	45C.150.300			300			600
45C.75.100		45C.75.12PZ	100	75	92	200	45C.175.100		45C.175.12PZ	100	175	192	200
45C.75.125			125			250	45C.175.125			125			250
45C.75.150			150			300	45C.175.150			150			300
45C.75.200			200			400	45C.175.200			200			400
45C.75.250			250			500	45C.175.250			250			500
45C.75.300			300			600	45C.175.300			300			600
45C.100.100		45C.100.12PZ	100	100	117	200	45C.200.100		45C.200.12PZ	100	200	217	200
45C.100.125			125			250	45C.200.125			125			250
45C.100.150			150			300	45C.200.150			150			300
45C.100.200			200			400	45C.200.200			200			400
45C.100.250			250			500	45C.200.250			250			500
45C.100.300			300			600	45C.200.300			300			600
45C.125.100		45C.125.12PZ	100	125	142	200	45C.250.100		45C.250.12PZ	100	250	267	200
45C.125.125			125			250	45C.250.125			125			250
45C.125.150			150			300	45C.250.150			150			300
45C.125.200			200			400	45C.250.200			200			400
45C.125.250			250			500	45C.250.250			250			500
45C.125.300			300			600	45C.250.300			300			600