

トグルクランプ

—水平型—



Order
注文例

型式

GH-20300

■U型アーム (フランジベース)




(クランプ状態)

CAD 2D
3D

型式	GH-20300
■材質	SS400
■表面処理	ユニクロメッキ
締圧力 (N)	300
先端ボルト型式	GH-SA-044007
先端ボルト材質	スチール
アーム開閉角度	72°
ハンドル開閉角度	74°
アーム	U型
ベース	フランジベース
質量 (g)	100

GH-20300



■U型アーム (フランジベース)




(クランプ状態)

CAD 3D

型式	GH-22100
■材質	SS400
■表面処理	ユニクロメッキ
締圧力 (N)	680
先端ボルト型式	GH-FC-14134
先端ボルト材質	NBRゴム
アーム開閉角度	83°
ハンドル開閉角度	70°
アーム	U型
ベース	フランジベース
質量 (g)	110

GH-22100



■ソリッドアーム (フランジベース)




(クランプ状態)

CAD 3D

型式	GH-22110
■材質	SS400
■表面処理	ユニクロメッキ
締圧力 (N)	680
先端ボルト型式	GH-FC-14134
先端ボルト材質	NBRゴム
アーム開閉角度	83°
ハンドル開閉角度	70°
アーム	ソリッドタイプ (溶接型)
ベース	フランジベース
質量 (g)	110

GH-22110



■U型アーム (フランジベース)



(クランプ状態)

CAD 3D

型式	GH-20752-B	GH-20752-BSS
■材質	SS400	ステンレス
■表面処理	ユニクロメッキ	—
締圧力 (N)	750	
先端ボルト型式	GH-SA-054008+GH-NC-05 (GH-20752-B) GH-SA-054008-SS+GH-NC-05 (GH-20752-BSS)	
先端ボルト材質	SS400	
アーム開閉角度	96°	
ハンドル開閉角度	78°	
アーム	U型	
ベース	フランジベース	
質量 (g)	100	

GH-20752-B GH-20752-BSS

