

真空パッド VPDシリーズ(2層パッド)

—直立配管タイプ / 直立配管スプリング付きタイプ / サイド配管タイプ / サイド配管スプリング付きタイプ—

選定手順①～④より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例

型式(①Type・②No.)

③パッド材質

④パネの圧縮長さ

VPDW20

S

VPDW50


NBR

VPDT20


S

15

■直立配管




■直立配管 スプリング付き




型式	①Type	②No.	③パッド材質	A	B	適用 チューブ
VPDH (円形)		20	NBR (黒色ゴム)	20	51	ポリウレタン チューブ φ6×φ4
		30		30	66	
		40	S (シリコン・透明)	40	66	
		50		50	68	

型式		③パッド材質	④パネの 圧縮長さ	⑤パネの圧縮長さ6			⑥パネの圧縮長さ15		適用 チューブ	
①Type	②No.			A	B	C	B	C		
VPDF (円形)	20	NBR (黒色ゴム)	6 15	20	69	13	82	26	ポリウレタン チューブ φ6×φ4	
	30			30	75		92	30		
	40	S (シリコン・透明)		40	77		94			
	50			50						

■サイド配管




■サイド配管 スプリング付き




型式	①Type	②No.	③パッド材質	A	B	適用 チューブ
VPDW (円形)		10	NBR (黒色ゴム)	10	31.5	ポリウレタン チューブ φ6×φ4
		15		15	33	

型式	①Type	②No.	③パッド材質	④パネの 圧縮長さ	A	パネの圧縮長さ4	パネの圧縮長さ8	適用 チューブ
VPDT (円形)		10	NBR (黒色ゴム)	4 10	10	61.5	73.5	ポリウレタン チューブ φ6×φ4
		15			15	63	75	

■サイド配管



■サイド配管 スプリング付き



型式	①Type	②No.	③パッド材質	A	B	適用 チューブ
VPDW (円形)		20	NBR (黒色ゴム)	20	45	ポリウレタン チューブ φ6×φ4
		30		30	50	
		40	S (シリコン・透明)	40	52	
		50		50		

型式		③パッド材質	④パネの 圧縮長さ	A	パネの圧縮長さ6		パネの圧縮長さ15		適用 チューブ
①Type	②No.				B	C	B	C	
VPDT (円形)	20	NBR (黒色ゴム)	6 15	20	83	13	96	26	ポリウレタン チューブ φ6×φ4
	30			30	91		108	30	
	40	S (シリコン・透明)		40	93	110			
	50			50					