


ミスミ

固定・耐震用 ULリステッド Device-Net



電気用品安全法を取得しておりません。

ココが
特長

300V Device-Net 低価格で自由長!

- UL・C-UL対応のケーブルになっております。
- 一般用と耐震用の2種類をご用意させて頂きました。



- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- ・「DeviceNet」機器のご使用方法に従ってください。
- ・使用環境温度
NADN18 NADNR18X: -20~60℃ (8A通電の場合)
-20~80℃ (0A時)
NADN24 NADNR24X: -20~70℃ (1.5A通電の場合)
-20~80℃ (0A時)
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(C-UL未対応)

シース色	ネイビー
使用温度範囲	0~80℃
取得規格	UL CL2
曲げ半径	下記構造概略をご参照




型番	指定長
NADN24	10

※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: セロ、「|」: オーなど
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

仕様

型番	指定長	タイプ	電線サイズ×対数	¥通常単価	通常出荷日			1本単位
				100m メートル単位	通常	当日 テスト (72h/1,000円/本)	通常	
NADN24	1~100 (指定1m単位)	(固定用)	(信号線: AWG24×1P) (電源線: AWG22×1P)	401	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	通常	サンプル提供 P1692
NADN18		(耐震用)	(信号線: AWG18×1P) (電源線: AWG14×1P)	429				
NADNR24X			(信号線: AWG24×1P) (電源線: AWG22×1P)	601				
NADNR18X			(信号線: AWG18×1P) (電源線: AWG14×1P)	781				

構造図



構造概略

型番		NADN24		NADN18		NADNR24X		NADNR18X	
耐電圧(V/分)		AC1000							
導体抵抗 (Ω/km at 20℃)	信号線	91.5以下		19.5以下		80.0以下		20.6以下	
	電源線	57.4以下		8.7以下		60.2以下		9.1以下	
	編組+テープ+ドレンワイヤ	16.4以下		7.5以下		16.4以下		7.5以下	
絶縁抵抗 (MΩkm at 20℃)	信号線	1000以上							
	電源線	10以上							
特性インピーダンス(Ω at 1MHz)		120±12							
伝搬遅延時間(ns/m)		4.4以下							
静電容量(pF/m)(導体相互間)		39							
静電容量(pF/m)(導体+遮蔽間)		79							
減衰量(dB/100m at 125kHz)		0.951		0.426		0.951		0.426	
減衰量(dB/100m at 500kHz)		1.64		0.82		1.64		0.82	
減衰量(dB/100m at 1MHz)		2.29		1.31		2.29		1.31	
項目		信号線	電源線	信号線	電源線	信号線	電源線	信号線	電源線
サイズ		AWG24	AWG22	AWG18	AWG14	AWG24	AWG22	AWG18	AWG14
対数		1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P
導体	材質	すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線	
	構成(本/mm)	19/0.12	29/0.12	19/0.26	33/0.29	48/0.08	65/0.08	7/28/0.08	7/62/0.08
	外径(約mm)	0.6	0.75	1.3	1.92	0.64	0.75	1.5	2.2
	材質	発泡ポリエチレン	耐熱PVC	発泡ポリエチレン	耐熱PVC	発泡ポリエチレン	耐熱PVC	発泡ポリエチレン	耐熱PVC
絶縁体	厚さ(約mm)	0.58	0.33	1.3	0.55	0.64	0.33	1.2	0.5
	色別	青・白	赤・黒	青・白	赤・黒	青・白	赤・黒	青・白	赤・黒
	外径(約mm)	1.76	1.4	3.9	3.0	1.9	1.4	3.9	3.2
	外径(約mm)	3.5	2.8	7.8	6.0	3.8	2.8	7.8	6.3
各対遮蔽	材質	アルミ箔付ポリエステル(アルミ外側)		アルミ箔付ポリエステル(アルミ外側)		アルミ箔付ポリエステル(アルミ外側)		アルミ箔付ポリエステル(アルミ外側)	
	厚さ(約mm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
燃合わせ	外径(約mm)	4.6		8.5		4.3		8.9	
	材質	すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線	
ドレンワイヤ	構成(本/mm)	29/0.12		19/0.26		65/0.08		7/28/0.08	
	外径(約mm)	0.75		1.3		0.75		1.3	
シールド	材質	すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線		すずめっき軟銅線	
	素線径(mm)	0.12		0.12		0.12		0.12	
シース	密度	70%以上		70%以上		70%以上		70%以上	
	材質	耐油・耐熱柔軟性PVC		耐油・耐熱柔軟性PVC		耐油・耐熱柔軟性PVC		耐油・耐熱柔軟性PVC	
	厚さ(約mm)	1.25		1.5		1.1		1.7	
	仕上外径(約mm)	7.0±0.2		12.0±0.4		7.0±0.2		12.8±0.4	
概算質量(kg/km)		66		199		78		225	
曲げ半径		49		84		140		240	

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号 番 1-1

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

CC-LINK用

Device-Net用

その他
オープンネット
ワーク用