


ミスミ

汎用同軸ケーブル各種 C/D/RGタイプ



ココが特長 50Ω/75Ωの同軸ケーブルを揃えました



ご注意

- ・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。
- ・標準減衰量については、OP1672にてご確認ください。

3 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください




ストックA

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
ストック出荷については価格欄記載のOKマークの商品に限ります。



Order
注文例



※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: セロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。

使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍 (固定部のみ) ※RG188AU(JU)は8倍

※RG-188AU(JU)の耐熱温度は-70~250℃です。

仕様

特徴	写真	型番	全長 (m)	特性インピーダンス Ω (10MHz)	導体			誘電体			外部導体1			外部導体2			外部導体3			シース			電気的特性				截算質量 kg/km
					材質	構成本/mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	色	外径約mm	導体抵抗 Ω/km (20℃)	総線特性 MΩ/km	耐電圧 V/分	波長短縮率 %	静電容量 Nf/km			
汎用	①	1.5D-2V	10 20 50 100 (一巻)	50	AC	7/0.18	PE	1.6	AC	2.2	—	—	—	—	PVC	灰色	3	110	1000	1000	66	104	18				
	②	3D-2V			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	5.3	33.3	1000	1000	66	100	44			
	③	5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	—	—	—	PVC	灰色	7.3	11.7	1000	1000	66	100	81			
	④	8D-2V			AC	1/2.3	PE	7.8	AC	8.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	11.1	4.23	1000	1000	66	100	101			
	⑤	10D-2V			AC	1/2.9	PE	9.7	AC	10.7	—	—	—	—	—	PVC	灰色	13.1	2.67	1000	1000	66	102	260			
RGタイプ	⑥	RG-58AU			TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	—	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	40			
	⑦	RG-188AU(JU)			SCW	7/0.17	TFE	2	S	2	—	—	—	—	—	TFE	白	2.6	292.9	—	2000	70	98	140			
二重シールド	⑧	3D-2W			AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	AC	4.4	—	—	—	PVC	灰色	6.4	33.3	1000	1000	66	100	75			
	⑨	5D-2W			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	AC	6.2	—	—	—	PVC	灰色	8	11.7	1000	1000	66	102	120			
高発泡	⑩	5D-FB			AC	1/1.8	PEF	5	アルミ	—	TAC	5.7	—	—	—	PVC	黒	7.5	7.05	1000	1000	79	85	72			
	⑪	8D-FB			AC	1/2.8	PEF	7.8	アルミ	—	TAC	8.8	—	—	—	PVC	黒	11.1	2.86	1000	1000	79	85	166			
	⑫	10D-FB			AC	1/3.5	PEF	10	アルミ	—	TAC	11	—	—	—	PVC	黒	13	1.83	1000	1000	79	85	237			
	⑬	1.5C-2V			AC	1/0.26	PEF	1.6	AC	2.2	—	—	—	—	—	PVC	黒	3	96.8	1000	1000	66	69	18			
汎用	⑭	3C-2V			AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	—	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	38			
	⑮	5C-2V			AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	—	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	66			
	⑯	3C-2W			AC	1/0.5	PE	3.1	AC	3.8	AC	4.5	—	—	—	PVC	黒	6.5	91.4	1000	1000	66	67	75			
衛星放送用	⑰	S-5C-FB			AC	1/1.5	PEF	5	アルミ	5.1	TAC	5.8	—	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	63			
デジタル放送用	⑱	5C-FB-TNL			AC	1/1.5	PEF	4.85	アルミ	5	TAC	5.7	アルミ	—	—	PVC	白	7.7	21.1	1000	1000	79	56	61			
カナレ電気	⑲	L-3C2VS			AC	7/0.18	PE	3.1	AC	3.6	—	—	—	—	—	PVC	黒	5.5	104.8	—	1000	66	67±3	45			
	⑳	L-5C2VS	AC	7/0.26	PE	4.8	AC	5.3	—	—	—	—	—	PVC	黒	7.4	50.2	—	1000	66	67±3	68					

CW 軟銅より線 AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミ箔銀付け接着プラスチックテープ
TFE ぶっ素樹脂 SCW 銀めっき被覆銅線 PEF 発泡ポリエチレン S 銀めっき軟銅線 TAC すずめっき軟銅線

1巻単位

1本単位

型番	全長 (m)	¥通常単価		通常出荷日	
		全長	100m	通常	通常
1.5D-2V	100 (一巻)	4,520		3日目 (3巻まで)	WEBで ご確認 お願 いし ます。
3D-2V		5,770			
5D-2V		13,886			
8D-2V		33,798			
10D-2V		47,684			
RG-58AU		7,010			
RG-188AU(JU)		58,500			
3D-2W		4,450			
5D-2W		4,920			
5D-FB		4,550			
8D-FB		9,039			
10D-FB		17,816			
1.5C-2V		4,920			
3C-2V		4,550			
5C-2V		9,039			
3C-2W		17,816			
S-5C-FB		5,260			
5C-FB-TNL		6,980			
L-3C2VS		7,800			
L-5C2VS	10,700				

型番	全長 (m)	¥指定長単価			通常出荷日	
		50m	20m	10m	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)
1.5D-2V	10 20 50	2,830	1,430	650	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
3D-2V		3,620	1,520	840		
5D-2V		6,616	3,092	1,271		
8D-2V		15,190	7,500	4,750		
10D-2V		21,380	10,520	6,650		
RG-58AU		4,560	1,870	990		
RG-188AU(JU)		35,750	15,000	7,880		
3D-2W		9,680	4,770	3,630		
5D-2W		13,200	6,500	4,130		
5D-FB		7,010	2,810	1,180		
8D-FB		19,039	9,519	5,930		
10D-FB		23,890	11,945	7,190		
1.5C-2V		3,070	1,340	710		
3C-2V		2,870	1,240	660		
5C-2V		3,840	1,660	890		
3C-2W		7,960	3,930	2,600		
S-5C-FB		3,360	1,580	1,000		
5C-FB-TNL		5,150	2,030	1,300		
L-3C2VS		5,250	2,840	1,420		
L-5C2VS	7,500	4,060	2,030			

※50・20・10の指定長販売は、5本まで3日日出荷可能です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号外-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

電線・ケーブル

一般同軸ケーブル
その他同軸ケーブル