


業務用ウェアラブルカメラ CX-WE シリーズ



エクスタビライザ™

大きく複雑な映像揺れを電子的に補正して出力する
ザクティ独自の画像処理技術の名称です

● 強力ブレ補正イメージ



エクスタビライザ™ 水平画角維持モード設定時

撮影したい
方向

撮影画角

半天球画角

撮影者が傾いても
撮影画角は一定



作業確認を効率よく

遠隔地の作業現場でもタブレットを用いてリアルタイムで状況を把握・指示ができ、複数箇所の現場も本社で一括管理が可能。揺れの少ない映像で、モニタリングもストレスフリーに。効率よく情報共有を。

セキュリティ強化

警備や業務管理等の監視用途として使用可能。本ウェアラブルカメラを身に付けて激しく動いても、強力揺れ補正機能で安定した映像を録画可能。緊急時の事件や事故も常時記録で振り返りをし、問題解決へ。

技術伝承・人材育成

撮影が難しい手元も、本ウェアラブルカメラは揺れが少ない映像の出力を実現。見やすい映像を残せるため、熟練者の目線で実際の仕事の動きや工程を記録し、教育や指導に活用。

詳細仕様

カメラ	【CX-WE100、CX-WE300】	
	Windows PC/タブレット、Android スマホ	iPhone/iPad
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™	
総画素数	約 1230 万画素	
レンズ	185° 広角レンズ	
F 値	2.4	
画角	水平 90° / 垂直 58° (VGA 時垂直 73°)	
最低被写体照度	0.75 ルクス *1	
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード / 水平画角維持モード / OFF	
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇天 / 蛍光灯 / 電球	
ダイナミックレンジモード	OFF / WDR / HDR	
ISO 感度上限値	6400/12800	
ズーム	2 倍 / 3 倍 / 4 倍 (デジタル)	
ミラーモード	OFF / 左右反転 / 上下反転 / 左右上下反転	
映像・記録		
動画フォーマット	Motion JPEG	
音声フォーマット	PCM (mono)	
解像度	Full HD, HD, VGA	
フレームレート	30p, 10p, 5p	30p, 25p, 15p (Full HD のみ), 10p, 5p
記録	PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録	
インターフェース		
映像出力	UVC1.1 準拠	独自プロトコル
音声出力	UAC1.0 準拠	独自プロトコル
外部出力端子	USB2.0 TypeA ケーブル直出し (1.5m)	
外部メモリ	—	
マイク	1 (モノラル、無指向性)	
スピーカ	—	
LED	1	

一般	【CX-WE100】	【CX-WE300】
外形寸法 (W×H×D)	37 × 69 × 92 (mm)	56 × 105 × 53 (mm) (レンズ凸部含まず)
本体重量	約 140g (ケーブル込)	約 170g (ケーブル込)
外観仕上げ	アルミボディ + 樹脂カバー	
防塵 / 防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)	
電源オン / オフ	—	レンズカバー開閉
電源電圧	DC5V ±5% (USB より給電)	
電池	—	
消費電力	Max. 2.5W	
動作保証温度	-5°C ~ +50°C *2	
付属品	取扱説明書、保証書	

*1 ISO 感度上限 12800 に設定した場合

*2 風速 1m/s 以上の環境下

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの登録商標です。
- STARVIS はソニーグループ株式会社の登録商標です。
- iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。
- iPad、iPhone は Apple inc. の登録商標です。

2023.6

Xacti

株式会社ザクティ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル 7 階
〒531-6030 大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト 30 階

お気軽にお問い合わせ
ください

