


HSK 40A/50A/63A ニュードリルミルチャック



単位：mm

型番	コレット ツカミ能力d	D	L1	L2	L3	L4	M	テーパ	質量(kg)	使用する コレット	使用する スクリュー	使用する スパナ
HSK40A -NDC7S-60※	0.5~7.0	22	80	60	30	37.0	M8×0.75	HSK40A 1/10	0.3	YCC 7	CSE 7	FS22
			110	90	35~45	55.0			0.4		CSH 7	
-NDC10-70	0.5~10.0	33	90	70	38	45.0	M12×1.5	HSK40A 1/10	0.5	YCC10	CSE10	FS33
-NDC10-90			110	90	35~45	50.0			0.6		CSH10	
-NDC13-75	0.5~13.0	36	95	75	40	49.0	M15×1.5	HSK40A 1/10	0.5	YCC13	CSE13	FS36
-NDC13-105			125	105	45~55	52.5			0.7		CSH13	
-NDC16-90	2.5~16.0	42	110	90	45	53.0	M18×1.5	HSK40A 1/10	0.6	YCC16	CSE16	FS42
-NDC16-105			125	105	43~53	61.0			0.7		CSH16	
HSK50A -NDC 7-75	0.5~7.0	25	100	75	25~27	34.0	M8×0.75	HSK50A 1/10	0.50	YCC 7	CSH 7	FS26
-NDC10-75	0.5~10.0	33	100	75	33~35.5	42.0	M12×1.5		0.57	YCC10	CSE10	FS33
-NDC10-90			115	90	33~43	51.0		0.65	CSH10			
-NDC13-90	0.5~13.0	36	115	90	37~43.5	55.5	M15×1.5	HSK50A 1/10	0.68	YCC13	CSH13	FS36
-NDC13-120			145	120	37~48				0.89			
-NDC16-90	2.5~16.0	42	115	90	40~45	56.0	M18×1.5	HSK50A 1/10	0.77	YCC16	CSE16	FS42
-NDC16-120			145	120	40~55	63.0			1.10		CSH16	
HSK63A -NDC 7-75	0.5~7.0	25	107	75	30	37.0	M8×0.75	HSK63A 1/10	0.81	YCC 7	CSE 7	FS26
-NDC 7-90			122	90	26~45	52.0			0.86		CSH 7	
-NDC10-75	0.5~10.0	33	107	75	35	42.0	M12×1.5	HSK63A 1/10	0.87	YCC10	CSE10	FS33
-NDC10-90			122	90	35~42	50.5			0.95		CSH10	
-NDC13-90	0.5~13.0	36	120	90	40	47.5	M15×1.5	HSK63A 1/10	1.05	YCC13	CSE13	FS36
-NDC13-120			152	120	45~55	62.5			1.25		CSH13	
-NDC16-90	2.5~16.0	42	122	90	43	51.0	M18×1.5	HSK63A 1/10	1.15	YCC16	CSE16	FS42
-NDC16-120			152	120	40~60	68.0			1.40		CSH16	
-NDC20-95	3.5~20.0	52	127	95	50	58.5	M22×1.5	HSK63A 1/10	1.35	YCC20	CSE20	FS52
-NDC20-120			152	120	50~65	73.5			1.70		CSH20	
-NDC25-115	5.0~25.0	62	147	115	64	74.0	M27×1.5	HSK63A 1/10	1.50	YCC25	CSE25	FS62

※ナット端面より、コレット端面が凹んでいます。◆クーラントダクト及びクーラントシールスクリューは、別売りです。
◆L3は、クーラントスクリューをセットした時の寸法です。◆マニュアルクランプ用穴とIDチップ用穴は、オプションです。