


青銅バルブ(給水用コアリング)



圧力単位: MPa

品 種	ゲートバルブ				スイングチェッキ				Y形ストレーナ				ロングネックボールバルブ			
ク ラ ス	5K				10K				10K				10K			
外 観 形 状	 JV 5				 JV 5				 JV 5				 JV 5			
	給水器具 認証登録品				給水器具 認証登録品				給水器具 認証登録品				給水器具 認証登録品			
製 品 記 号	5G-CN				10G-CN				10C-CN				10Y-CN			
呼 び 径	L	H	D		L	H	D		L	H			L	H		
1/4 ^B	8 ^A															
3/8	10															
1/2	15	63	134.5	55	64	135.5	55		79	39			88	55.5		
3/4	20	70	152	63	72	159	70		90	46.5			101	66.5		
1	25	80	177.5	70	83	189	80		105	53			122	79.5		
1 1/4	32	89	213	80	92	217	90		119	63			142	93.5		
1 1/2	40	90	241.5	90	93	251	100		131	72.5			162	108.5		
2	50	103	291.5	110	106	303	110		153	86			196	127.5		
2 1/2	65															
3	80															
4	100															
最高許容圧力	40℃以下の脈動水0.5 40℃以下の静流水0.7				40℃以下の脈動水1.0 40℃以下の静流水1.0				40℃以下の脈動水1.0 40℃以下の静流水1.0				40℃以下の脈動水1.0 40℃以下の静流水1.0			
●印…備考									●標準品のスクリーンは約10メッシュ相当の多孔板です。特殊メッシュ仕様(P26)				●樹脂ハンドル仕様…VLPTCSN			

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」の規定に適合します。 日水協検査証印付品をお求めの場合はお問い合わせください。

品 種	ハンマレスチェッキ			
ク ラ ス	10K			
外 観 形 状	 JV 5			
	(衝撃吸収式)			
製 品 記 号	HC-CN			
呼 び 径	L			
1/4 ^B	8 ^A			
3/8	10			
1/2	15			
3/4	20	78		
1	25	90		
1 1/4	32			
1 1/2	40			
2	50			
2 1/2	65			
3	80			
4	100			
最高許容圧力	40℃以下の脈動水1.0 40℃以下の静流水1.0			
●印…備考				

ヤマトコアリングバルブ

当社では赤水を防止するため、JFE（株）と技術提携を行ない、同社の管端コアをインサートした『ヤマト コアリングバルブ』を発売し、ライニング鋼管の管端面の腐食を低減することでニーズにお応えしています。

赤水をストップ

コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。

Oリング付管端コアを採用

鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。

優れた施工性

『ヤマト コアリングバルブ』はコア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。

ねじ長さに配慮

『ヤマト コアリングバルブ』はねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじがJIS公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。