

1810シリーズ



バケット式	フロート式	ディスク式	ベローズ式
バイメタル式	ウエハー式	バイパス機能	ステンレス
コネクター型	横→横	下↑上	上↓下

■特 長

- 1.長寿命でメンテナンスフリー。
- 2.高温空気の連続排出。
- 3.小型 軽量。
- 4.凍結に強い。
- 5.腐食に非常に強い。

■仕 様

型 式		1810(FW)	1811(FW)	1822(FW)
呼 び 径		10A・15A	15A・20A・25A ※1	20A・25A
適 用 流 体		蒸気ドレン		
最 高 圧 力		2.8MPa		4.5MPa
最 高 作 動 圧 力 差		オリフिसー一覧表をご参照ください。(P. 5-43)		
最 高 温 度		427℃		345℃
材 質	本 体	ステンレス鋼		
	弁 体・弁 座	焼入れクローム鋼		
	バ ケ ッ ト	ステンレス鋼		
接 続		JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ		

※1 25Aはフランジタイプ(FW)のみ製作します。

※フランジ型の場合は型式の末尾がFWとなります。JIS、JPI、ANSI等のフランジも製作いたします。

※1811-28については、最高3.0MPa(Max.300℃)までご使用できます。

●接続はNPT、ソケットウェルド型も製作いたします。

●最高作動圧力差はオリフिसサイズにより違います。

■寸法及び質量

型 式	呼び径	A	H	L1	L2	H1	質量(kg)	
							ねじ込み型	フランジ型
1810(FW)	10A	68	135	110	175	113	0.8	1.9
	15A							2.2
1811(FW)	15A	68	160	110	175	138	0.9	2.3
	20A		167		195	141	1.0	2.8
	25A		—		215	141	—	2.9
1822(FW)	20A	99	218	127	225	187	3.0	4.9
	25A				245	181	3.0	5.9

