

TF-5,5S

バケット式	フロート式	ディスク式	ベローズ式
バイメタル式	ウエハー式	バイパス機能	ステンレス
コネクター型	横→横	下↑上	上↓下

■ 特 長


1. 主要部品がすべてカバーに取付けられている為、本体を配管から外す事なく、メンテナンスが容易です。
2. ウエハー式の空気抜弁を内蔵の為、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮します。
3. バルブシートが常に水封される為、蒸気損失がなく省エネ設計です。
4. 作動はフロートの浮力によるものですから、入口圧力の変動や背圧に影響される事なく安定した作動をし、ドレン回収には最適なスチームトラップです。
5. TF-5において2通りの配管が選択でき、又TF-5Sにおいてインライン配管が可能です。
6. 暖房・給湯設備等の低圧ライン向けです。

■ 仕 様


適用流体		蒸気ドレン
最高圧力		0.21MPa ※
最高温度		飽和蒸気温度
材質	本体	ねずみ鋳鉄
	弁体・弁座	ステンレス鋼
	フ　ロ　ー　ト	ステンレス鋼
接続		JIS Rc

※ 0.1MPa用も製作いたします。


■ 寸法及び質量



TF-5



TF-5S



※TF-5型20Aは入口接続口は1つです。 TF-5

●TF-5型

呼び径	B	C	H	K	M	N	プラグ	質量(kg)
20A	114	98	137	3.0	70	65	NPT $\frac{1}{4}$	2.7
25A	130	124	152	9.5	76	76	NPT $\frac{1}{4}$	3.9
32A	138	117	197	—	76	86	NPT $\frac{3}{8}$	5.0
40A	189	146	214	—	106	95	NPT $\frac{1}{2}$	8.7
50A	248	194	295	—	152	127	NPT $\frac{1}{2}$	18.2

●TF-5S型

呼び径	B	C	H	N	E	質量(kg)
15A	140	127	165	94	65	4.4
20A	140	127	165	94	65	4.4
25A	140	127	165	94	65	4.4