

BP21 基板用レール




■扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより
基板用レールの取付けが可能です。
(B、S、BF、SF)

基板用レール 鉄製基板 の選定方法

- ①ご使用になられますキャビネットのタテ寸法に合わせて「基板用レール」を選定してください。(1セット)
- ②次にキャビネットのヨコ寸法・扉形式により、鉄製基板一覧表(687頁)を選定してください。



1 片扉の場合は…………… →

ヨコ寸法○○○(片扉)



1 両扉の場合は…………… →

ヨコ寸法○○○(両扉)の左右扉



③必要スペース・取付可能質量(下記参照)により、鉄製基板を選定してください。

材 質	溶融亜鉛めっき鋼板
板 厚	2.0mm

盤用キャビネットの扉にサラ穴をあけていただき、付属の金具をねじ止めし、基板用レールを取付けてください。

●扉裏面の鉄製基板取付用

●取付ねじ付

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一個入数	寸法mm		1セット製品質量 kg	適用キャビネット (B、S、BF、SF)
					A	B		
◎	BP21-5	4,400	レール2本 取付ねじレール取付金具4コ	1セット	440	8	0.8	タテ寸法 500mmのキャビネット用
◎	BP21-6	4,850	〃	1セット	540	10	1.0	〃 600mm 〃
◎	BP21-7	5,450	〃	1セット	640	12	1.2	〃 700mm 〃
◎	BP21-8	5,750	〃	1セット	740	15	1.4	〃 800mm 〃
◎	BP21-9	6,250	〃	1セット	840	18	1.6	〃 900mm 〃
◎	BP21-10	6,700	〃	1セット	940	20	1.8	〃 1,000mm 〃
◎	BP21-11	6,850	〃	1セット	1,040	23	2.0	〃 1,100mm 〃
◎	BP21-12	7,500	〃	1セット	1,140	25	2.2	〃 1,200mm 〃

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

■扉への機器取付可能質量一覧表

盤用キャビネット(B・S・BF・SF)

●片扉

左扉

●両扉

右扉

(タテ寸法) mm		取付可能質量 kg				取付可能質量 kg				(タテ寸法) mm		取付可能質量 kg			
1,200	30		20	12	10	12	20	30	1,200	1,200	30	20		12	
1,100	30		17	12					1,100	1,100		25	17		
1,000	↑	25	20	17	12	8			1,000	↑	1,000	25	20	17	12
900		25	20	15	10	7			900		900	25	20	15	12
800		25	20	15	10	7			800		800	25	20	15	10
700	(タテ寸法)	20	17	12	9	6			700	(タテ寸法)	700	20	17	12	
600		17	12	10	7	5			600		600	17	12	10	7
500		15	12	7	5	4			500		500	15	12	7	5
		400	450	500	600	700					800	900	1,000	1,100	1,200
(ヨコ寸法) → mm						← (ヨコ寸法) → mm									

■687頁の機器取付可能質量についての式を参照願います。