





【取付例】



| No. | 部品名     | 材料              | 仕上/色         |
|-----|---------|-----------------|--------------|
| ①   | 本体      | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上      |
| ②   | シリンダー外筒 | 黄銅              | ダルニッケルめっき    |
| ③   | デッドボルト  | ステンレス鋼 (SUS304) | —            |
| ④   | リング     | 黄銅              | サチライトニッケルめっき |
| ⑤   | 受座      | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上      |
| ⑥   | キー      | 洋白              | バレル研磨        |

【本体】

| RHS | CAD  | 注文コード       | 品番          | 別番/同番 | マスターキー機能 | シリンダー径 | 適応板厚  | L     | キー抜き差し | キー回転角度 | 質量g | 1箱    | 1カートン |
|-----|------|-------------|-------------|-------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|
| —   | 2030 | 150-022-338 | 8810-24MK-B | 別番    | 付き       | 22     | 22～24 | 24    | 2ヶ所    | 360°   | 190 | 12ヶ   | 60ヶ   |
| —   | 2030 | 150-022-337 | 8810-24-B   |       | —        |        |       |       |        |        |     | 34～36 | 36    |
| —   | 2030 | 150-001-221 | 8810-24-D   | 同番    | —        |        | 12ヶ   | 60ヶ   |        |        |     |       |       |
| —   | 2030 | 150-029-317 | 8810-36MK-B | 別番    | 付き       |        | 22    | 34～36 |        |        |     | 36    | 2ヶ所   |
| —   | 2030 | 150-029-316 | 8810-36-B   |       | —        | 34～36  |       |       | 36     | 12ヶ    | 60ヶ |       |       |
| —   | 2030 | 150-001-241 | 8810-36-D   | 同番    | —        |        |       | 12ヶ   |        | 60ヶ    |     |       |       |

【扉厚・シリンダー長さ調整用スペーサー】別売品 1

| RHS | CAD  | 注文コード       | 品番      | 厚さ |
|-----|------|-------------|---------|----|
| ●   | 2030 | 150-060-206 | 6810-SP | 2  |


## マスターキー機能付で運用した場合

- マスターキーも初回、1回目変更用、2回目変更用の3種類があります。受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- キー番号を変更したシリンダーは、マスターキーも1回目変更用、2回目変更用への変更が必要です。
- 変更後のマスターキーで操作したシリンダーは、キー番号が変更されます。
- マスターキー機能付仕様を複数個使用していて、その一部のみキー番号を変更した場合、キー番号変更前と変更後のマスターキーを複数所持して管理してください。


## 複数のキャビネットを同じキーで施解錠できます

■本品で対応できる扉


■同じスーパーリムロックシリーズの錠前で対応できる扉 2



スーパーリムロックシリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、図のように同じキーで複数のキャビネットを施解錠できます。



【木製片開き扉】



【ガラス片開き扉】

参照ページ 1: P.710、2: P.594~595